

LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE LAMELLENVORHÄNGE

System sundrape® Future New Look

mit senkrechten Textil-Lamellen Qualität: siehe **sundrape®** Lamellenkollektion Lamellenbreite:.....mm bestehend aus:

Laufschiene

Breite: 40 mm, Höhe: 25 mm, schmale Schienenöffnung von 10 mm, aus stranggepresstem Aluminium Al Mg Si 0,5 F 22, technisch nach E6 / EV1 eloxiert oder farbbeschichtet nach RAL.

Farbe der Kunststoffteile

Die Endkappen, die Bedienungsschnur und die Bedienungskette sind bei diesen System in schwarz.

Laufwagen

Die Laufwagen sind (**7 mm breit**) aus verschleißfestem Acetat-Chromat, gleitgelagert, für kleine Paketstärken die bis an die Endkappen, durch integrierten Abstandsteller, geführt werden können. Die eingebaute Rutschkupplung verhindert das Zerstören der Laufwagen bei Fehlbedienung. Die Lamellenhaken aus hochfestem Makrolon, lichtecht, UV-beständig und schwer entflammbar entsprechend DIN 4102 B1 sind austauschbar, ohne Demontage der Laufschiene.

Lamellen

Die Lamellen sind hochlichtecht nach DIN EN 105-B01, schrumpf- und reckfrei, bakteriostatisch, feuchtraumgeeignet, wasch- und bügelfähig, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 bzw. nicht brennbar ausgerüstet nach DIN 4102 A2.

Die in den Lamellen eingeschweißten Kunststoff-Lamellenhalter werden in die in der Laufschiene geführten Getriebelaufwagen eingehängt.

Senkrechte und parallele Ausrichtung der Lamellen durch Vollkunststoff-Beschwerungsplatten, die über Kunststoff-Abstandsketten mit Wendern untereinander verbunden sind.

Bedienung

Das **Wenden** (180°) der Lamellen erfolgt mittels einer seitlich angebrachten Endlos-Kunststoff-Perlkette. Das **Verfahren** des ein- oder mehrteiligen Behanges erfolgt durch Schnurzug.

06/06 24